

病人转移和康复系统TR-600

	2026-1					2026-2				2026-3					2026-4					2026-5					2026-6				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
病人转移和康复系统TR-600	病人转移和康复系统TR-600																												
病人转移和康复系统TR-600 - 体系注册	体系注册 86%																												
小批生产	新建 100%																												
3套小批物料（除转/变/并）到货	进行中 100%																												
生产和展会工装到货	已解决 100%																												
生产工装架组装验证	新建 100%																												
3套小批生产	新建 100%																												
工厂建设	进行中 100%																												
工厂环评及注册	新建 100%																												
生产厂区物资采购（货架，工作台，隔离网等）	进行中 100%																												
公司注册	新建 100%																												
体系准备	新建 100%																												
生产测试检验设备采购	已解决 100%																												
体系文件培训	已解决 100%																												
体系表单填写演练-round1	新建 100%																												
生产及检验设备外校	新建 100%																												
小批生产演练及工艺文件完善-round1	新建 100%																												
体系表单填写-round 2	进行中 100%																												
内审-round1	新建 100%																												
内审-round2	新建 100%																												
生产库房区域布置	新建 100%																												
安规三项测试仪器操作的学习	新建 100%																												
EMC报告更新	新建 100%																												
注册备案	新建 100%																												
体系考核	新建 100%																												
生产许可备案	新建 100%																												
备案整改-生物兼容	新建 0%																												
9001/13485整改	新建 0%																												

经营许可-资料收集	新建 0%
经营许可申报	新建 0%
病人转移和康复系统TR-600 - 产品展示	产品展示 62%
实验室展示环形工装架组装验证	新建 100%
3套-转/变/并	进行中 70%
试点医院	新建 54%
展示医院测绘	新建 100%
展示医院轨道设计	新建 100%
展示医院轨道及物料加工	新建 100%
公司试装	新建 80%
测试 - CMEF	新建 0%
试点医院确定	新建 0%
试点医院训练架加工	新建 0%
实验室天轨系统	新建 67%
实验室天轨设计	新建 100%
实验室天轨加工	新建 100%
实验室天轨系统安装	新建 0%
病人转移和康复系统TR-600 - 可靠性测试	可靠性测试 47%
电池充放电	进行中 60%
主机头可靠性	新建 80%
H轨可靠性测试	新建 0%
病人转移和康复系统TR-600 - 康复配套设备	康复配套设备 43%
平衡杠	新建 100%
平衡杠选型	新建 100%
平衡杠采购	新建 100%
楼梯	新建 0%
楼梯采购	新建 0%
跑台	新建 0%
跑台采购	新建 0%
病人转移和康复系统TR-600 - 设计	设计 67%
刹车反映不及时	新建 100%
称重传感器-2nd source	新建 100%
样品设计沟通	新建 100%
样品定制加工	新建 100%

样品验证	新建 100%
安装维修	新建 67%
安装手册	新建 100%
维修手册	新建 100%
安装核算工具	新建 0%
故障处理机制的梳理	新建 0%
功能的全面测试	新建 100%
产品功能及应用条件梳理	新建 0%
充电轮优化及验证	新建 0%
病人转移和康复系统TR-600 - 悬吊附件	
其他四种吊兜样品加工及验证	新建 100%
病人转移和康复系统TR-600 - 新增功能	
可行性-垂直跟随电机性能	新建 0%
可行性-水平位置记录及数据发送	新建 0%
垂直跟随设计	新建 0%
垂直跟随系统设计	新建 0%
垂直跟随--电气实现	新建 0%
垂直跟随--结构实现	新建 0%
垂直跟随--集成测试及改进	新建 0%
水平智能判断（转/变/并）	新建 0%
改进设计--结构	新建 0%
改进设计--电气	新建 0%
集成测试及改进	新建 0%
训练数据统计计算	新建 0%
系统设计	新建 0%
主机--水平位置记录、电气及嵌入式实现	新建 0%
模拟集成测试	新建 0%
病人转移和康复系统TR-600 - 生产转移	
7套主机加工	新建 0%
主机和手持外壳硅胶模具	新建 0%
电路板测试工装	新建 0%
转/并/变 采购加工	新建 0%
生产自动工装-组装调试	新建 0%
自动工装加工-生产确认	新建 0%

2nd自动工装加工	新建 0%
2nd自动工装组装	新建 0%
TR-600问题	TR-600问题
生产小批问题	新建 40%
待机时间40小时，小于80小时	新建 100%
称重精度的测量方法	新建 0%
起重带行程<要求的160cm	新建 0%
200kg挂载下的提升速度，要求60mm/s,实测52mm/s	已解决 100%
充电时间<要求的3小时--生产机器上测试	新建 0%
手持控制器出现屏幕乱码	新建 0%
新生产的TR600电源板烧坏	新建 0%
TR600 生产002编号旋转电位计读值偶尔为0	新建 100%
十字转轨、变轨、H轨采购件及试装问题（缺件）	
十字转轨、变轨、H轨采购件及试装问题（零件外观、毛刺及表面处理问题）	
十字转轨、变轨、H轨采购件及试装问题（零件尺寸不合格）	
十字转轨、变轨、H轨采购件及试装问题（图纸问题）	
TR-600 导电铜轮阻值变大，导致无法充电	新建 100%
TR600 老化工装抱闸问题	
手持显示屏乱码	
手持显示屏字迹清除不掉	
吊带负重测试种磨边、卷边	
电源板烧坏	
承重结构不平衡，造成称重不准确	
称重传感器线插接松动，容易脱落	
不充电	
按键无动作，抱闸打不开	
无上限位	
行程达不到160cm	
手持显示屏异常，界面不停刷新	
电量持续性问题	
手持控制器粘键故障	
充电故障	
零件失效	
无下限位	